

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
6100

Sensore di pressione integrato

3 modalità, 3 intensità

2 funzioni BrushSync

Custodia da viaggio



HX6871/47



Denti più bianchi. Con delicatezza. Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Denti bianchi in una sola settimana
- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Pulizia ottimale

- Tre modalità, tre impostazioni di intensità
- Le testine selezionano la modalità e l'intensità ottimali

Tecnologia innovativa

- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Semplifica i tuoi spostamenti

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Nella modalità che preferisci




Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Pressione eccessiva?



Se non ti accorgi di esercitare troppa forza durante la pulizia, il tuo spazzolino elettrico con sensore di pressione te lo farà notare. Se applichi una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono intermittente che ti ricorderà di essere più delicato.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina e l'associazione della modalità.

Associazione con modalità e intensità



Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. L'associazione della modalità BrushSync comunica al manico quale testina stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per le gengive. Ti basterà premere il pulsante di accensione.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Timer utili



Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana
Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

White: Rimuove le macchie superficiali

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Accessori inclusi

Impugnatura: 1 ProtectiveClean

Testine: 2 standard W2 Optimal White

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Associazione con modalità BrushSync

G2 Optimal Gum Care: Associazione con la modalità Gum Care

C2 Optimal Plaque Control: Associazione con la modalità Clean

W2 Optimal White: Associazione con la modalità White

Aspetto e rifiniture

Colore: Blu

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane, Aiuta a ridurre il rischio di carie

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e, la testina intelligente

Facilità d'utilizzo

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

